

Folha de dados técnicos

Espelho defletor

N.º do art.: 529604

UM60-450

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos	
Série	UM
Tipo, colunas e espelho	Espelho defletor traseiro


Dados mecânicos	
Dimensões (L x A x C)	25 mm x 68 mm x 520 mm
Peso líquido	1.000 g
Cor da carcaça	Amarelo, RAL 1021
Tipo de fixação	Montagem em ranhura Suporte giratório
Adequado para sensores	Cortinas de luz de segurança MLC 500, MLC 300
Altura da área de proteção até	450 mm
Comprimento do espelho	510 mm

Classificação	
Número da pauta aduaneira	70099200
ECLASS 5.1.4	27279207
ECLASS 8.0	27279207
ECLASS 9.0	27273605
ECLASS 10.0	27273605
ECLASS 11.0	27273605
ECLASS 12.0	27273605
ECLASS 13.0	27273605
ECLASS 14.0	27273605
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467


Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros


Espelho



L Comprimento = 520 mm
SL Comprimento do espelho = 510 mm




Distâncias de montagem



A Máx. 500 mm

Desenhos dimensionais




Montagem com suporte padrão BT-UM60




- A Lateral
- B Verso
- C Ajustável em inclinação (0 - 90°)

Desenhos dimensionais

Montagem com suporte orientável BT-SSD



A



B

A Verso

B Lateralmente 45°