

Technisch gegevensblad Aansluitdeel

Art.-nr.: 50134928

ME 338 214

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Bediening en display



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor	BCL 338i
---------------	----------

Interface

Type	EtherCAT, EtherCAT
------	--------------------

Aansluiting

Aantal aansluitingen	5 St.
----------------------	-------

Aansluiting 1

Functie	PWR / SW IN / OUT
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd

Aansluiting 2

Functie	Service-interface
Type aansluiting	USB
Stekkertype	USB 2.0 mini-C

Aansluiting 3

Functie	HOST/BUS IN
Type aansluiting	Kabel met RJ45-stekker

Aansluiting 4

Functie	BUS OUT
Type aansluiting	Kabel met RJ45-stekker

Aansluiting 5

Functie	Signaal OUT
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Schroefdraadmaat	M8
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	4 -polig
Codering	A-gecodeerd
Kabellengte	300

Mechanische gegevens

Bouwworm	hoekig
Afmeting (b x h x l)	64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm
Materiaal behuizing	Metaal
Behuizing metaal	Aluminiumspuitgietwerk
Nettogewicht	70 g
Kleur behuizing	rood, RAL 3000

Bediening en display


Type weergave	LED
Aantal LED's	2 St.

Classificatie

Douanetariefnummer	84733080
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280191
ECLASS 12.0	27280191
ECLASS 13.0	27280191
ECLASS 14.0	27280191
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

Maattekeningen

Alle maten in millimeter



Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	PWR / SW IN / OUT
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Kabellengte	600 mm
Kabelkleur	zwart
Aderdoorsnede	0,34 mm²
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd

Pin Pintoewijzing

1	VIN
2	SWIO 1
3	GNDIN
4	SWIO 2
5	FE

Elektrische aansluiting

Aansluiting 2

Functie	Service-interface
Type aansluiting	USB
Stekkertype	USB 2.0 mini-C

Aansluiting 3

Functie	HOST/BUS IN
Type aansluiting	Kabel met RJ45-stekker
Kabellengte	400 mm

Pin Pintoewijzing

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	n.c.
5	RD-
6	n.c.
7	n.c.
8	n.c.

Aansluiting 4

Functie	BUS OUT
Type aansluiting	Kabel met RJ45-stekker
Kabellengte	500 mm

Pin Pintoewijzing

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	n.c.
5	n.c.
6	RD-
7	n.c.
8	n.c.

Aansluiting 5

Functie	Signaal OUT
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Schroefdraadmaat	M8
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	4 -polig
Codering	A-gecodeerd
Aderdoorsnede	0,34
Kabelkleur	zwart
Kabellengte	300
Materiaal mantel	PUR

Pin Pintoewijzing

1	V+
2	n.c.
3	GND
4	SW OUT

Bediening en display

LED	Display	Verklaring
1	groen, permanent aan	Ethernet
	geel, knipperend	Datatransmissie actief
2	groen, permanent aan	Ethernet
	geel, knipperend	Datatransmissie actief