

Teknik veri sayfası Yön deęiřtirici ayna

Ürün no.: 529618

UM60-1800

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler

Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Seri | UM |
| Tip, kolonlar ve ayna | Arka tarafta yön deęiřtirici ayna |

Mekanik bilgiler

| | |
|-------------------------------|---|
| Ölçü (G x Y x U) | 25 mm x 68 mm x 1.870 mm |
| Net ağırlık | 3.420 g |
| Gövde rengi | sarı, RAL 1021 |
| Montaj braketi türü | Döner montaj braketi Somun montajı |
| Sensör için uygundur | Emniyet ışık perdeleri MLC 500, MLC 300 |
| Koruma alanı yükseklięi maks. | 1.800 mm |
| Ayna uzunluęu | 1.860 mm |


Sınıflandırma

| | |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 70099200 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
| ECLASS 8.0 | 27279207 |
| ECLASS 9.0 | 27273605 |
| ECLASS 10.0 | 27273605 |
| ECLASS 11.0 | 27273605 |
| ECLASS 12.0 | 27273605 |
| ECLASS 13.0 | 27273605 |
| ECLASS 14.0 | 27273605 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |


Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindedir


Ayna



L Uzunluk = 1870 mm
SL Ayna uzunluğu = 1860 mm




Montaj mesafeleri



Boyutlandırılmıř çizimler




BT-UM60 standart açılı montaj




- A yandan
- B arka tarafta
- C eğri olarak ayarlanabilir (0 - 90°)

Boyutlandırılmıř çizimler

BT-SSD çevirme yuvalı montaj



A



B

- A arka tarafta
B Yanda 45°