

Teknik veri sayfası Yön deęiřtirici ayna

Ürün no.: 529609

UM60-900

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler

Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Seri	UM
Tip, kolonlar ve ayna	Arka tarafta yön deęiřtirici ayna

Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U)	25 mm x 68 mm x 970 mm
Net ağırlık	1.720 g
Gövde rengi	sarı, RAL 1021
Montaj braketi türü	Döner montaj braketi Somun montajı
Sensör için uygundur	Emniyet ışık perdeleri MLC 500, MLC 300
Koruma alanı yükseklięi maks.	900 mm
Ayna uzunluęu	960 mm


Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	70099200
ECLASS 5.1.4	27279207
ECLASS 8.0	27279207
ECLASS 9.0	27273605
ECLASS 10.0	27273605
ECLASS 11.0	27273605
ECLASS 12.0	27273605
ECLASS 13.0	27273605
ECLASS 14.0	27273605
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467


Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindedir


Ayna



L Uzunluk = 970 mm
SL Ayna uzunluğu = 960 mm




Montaj mesafeleri



Boyutlandırılmış çizimler




BT-UM60 standart açılı montaj




- A yandan
- B arka tarafta
- C eğri olarak ayarlanabilir (0 - 90°)

Boyutlandırılmıř çizimler

BT-SSD çevirme yuvalı montaj



A



B

- A arka tarafta
B Yanda 45°