

Scheda tecnica dati


Cavo adattatore

Cod. art.: 50134949

KDS ET-RJ45-A-USB3-A-P4-000

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Idoneo per interfaccia	Ethernet
------------------------	----------

Collegamento

Numero di collegamenti	2 pezzo(i)
------------------------	------------

Collegamento 1

Tipo di collegamento	RJ45
----------------------	------

Modello	Assiale
---------	---------

Collegamento 2

Tipo di collegamento	USB
----------------------	-----

Tipo di connettore	USB 3.0 Standard-A
--------------------	--------------------

Dati meccanici

Peso netto	47 g
------------	------

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	0 ... 40 °C
-------------------------------------	-------------

Certificazioni

Grado di protezione	IP 20
---------------------	-------

Omologazioni	FCC
--------------	-----

	RoHS
--	------

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85176200
--------------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27279201
--------------	----------

ECLASS 8.0	27279218
------------	----------

ECLASS 9.0	27060311
------------	----------

ECLASS 10.0	27060313
-------------	----------

ECLASS 11.0	27060313
-------------	----------

ECLASS 12.0	27060313
-------------	----------

ECLASS 13.0	27060313
-------------	----------

ECLASS 14.0	27060313
-------------	----------

ECLASS 15.0	27060313
-------------	----------

ECLASS 16.0	27060313
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC 26.08	26121600
--------------	----------

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento	RJ45
----------------------	------

Collegamento 2

Tipo di collegamento	USB
----------------------	-----

Tipo di connettore	USB 3.0 Standard-A
--------------------	--------------------