

## Technisch gegevensblad

### Spiegelkolom

Art.-nr.: 549791

UMC-1002-S2

#### Inhoud

- Technische gegevens



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

|                                    |                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                       | UMC                                                     |
| <b>Aantal individuele spiegels</b> | 2 St.                                                   |
| <b>omvat</b>                       | Bevestigingsset voor vloermontage                       |
| <b>Geschikt voor</b>               | Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500, MLD 300       |
| <b>Type, kolommen en spiegels</b>  | Ombuigspiegelzuil voor meerstraalsveiligheidsfotocellen |

### Functies

|                 |                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Functies</b> | Eenvoudige axiale uitlijning                                              |
|                 | Eenvoudige hoogte-instelling van de spiegel                               |
|                 | Exacte uitlijning van de individuele spiegels bij alle 3 assen            |
|                 | instelbaar, 3 richtingen                                                  |
|                 | Zelfstandige terugkeer na mechanische stoten, door speciale veerelementen |

### Mechanische gegevens

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Afmeting (b x h x l)</b>                   | 160 mm x 1.060 mm x 149 mm |
| <b>Materiaal behuizing</b>                    | Kunststof                  |
|                                               | Metaal                     |
| <b>Behuizing metaal</b>                       | Aluminium                  |
| <b>Nettogewicht</b>                           | 4.670 g                    |
| <b>Kleur behuizing</b>                        | geel, RAL 1021             |
|                                               | zwart, RAL 9005            |
| <b>Type bevestiging</b>                       | Montageplaat               |
|                                               | Vloerbevestiging           |
| <b>Mechanische resetfunctie</b>               | Ja                         |
| <b>Kolomhoogte zonder voet</b>                | 1.000 mm                   |
| <b>Montage van toebehoren buiten</b>          | achter                     |
| <b>Middenafstand van individuele spiegels</b> | 500 mm                     |

### Classificatie

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>Douanetariefnummer</b> | 76042990 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b>       | 27279207 |
| <b>ECLASS 8.0</b>         | 27279207 |
| <b>ECLASS 9.0</b>         | 27273605 |
| <b>ECLASS 10.0</b>        | 27273605 |
| <b>ECLASS 11.0</b>        | 27273605 |
| <b>ECLASS 12.0</b>        | 27273605 |
| <b>ECLASS 13.0</b>        | 27273605 |
| <b>ECLASS 14.0</b>        | 27273605 |
| <b>ECLASS 15.0</b>        | 27273605 |
| <b>ECLASS 16.0</b>        | 27273605 |
| <b>ETIM 5.0</b>           | EC002467 |
| <b>ETIM 6.0</b>           | EC002467 |
| <b>ETIM 7.0</b>           | EC002467 |
| <b>ETIM 8.0</b>           | EC002467 |
| <b>ETIM 9.0</b>           | EC002467 |
| <b>ETIM 10.0</b>          | EC002467 |
| <b>UNSPSC 26.08</b>       | 31241706 |