

## Fiche technique Système de montage

Art. n°: 50129149

BTU 346M.6-D12

### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données de base

<b>Adapté pour groupe de produits</b>	Capteurs à commutation, cubiques
	Réflecteurs
<b>Adapté pour</b>	Capteurs de la série 46B
	Réflecteur (M)TKS 30x50
	Réflecteur (M)TKS 40x60
	Réflecteur TKS 20x40
	Réflecteur TKS 50x50

### Données mécaniques

<b>Désignation normalisée des pièces de fixation, métal</b>	Aluminium
<b>Désignation normalisée de pièce de fixation, inox</b>	V2A
<b>Poids net</b>	54 g
<b>Modèle de pièce de fixation</b>	Système de montage
<b>Type de fixation, côté installation</b>	Fixation par serrage sur tôle
	Pour barre ronde 12 mm
<b>Type de fixation, côté appareil</b>	À visser
<b>Type de pièce de fixation</b>	Pivotant 360°
	Réglable
	Serrable
<b>Matériau de la pièce de fixation</b>	Inox
	Métallique

### Classification

<b>Numéro de tarif douanier</b>	83024900
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279202
<b>ECLASS 8.0</b>	27279202
<b>ECLASS 9.0</b>	27273701
<b>ECLASS 10.0</b>	27273701
<b>ECLASS 11.0</b>	27273701
<b>ECLASS 12.0</b>	27273701
<b>ECLASS 13.0</b>	27273701
<b>ECLASS 14.0</b>	27273701
<b>ECLASS 15.0</b>	27273701
<b>ECLASS 16.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015
<b>ETIM 8.0</b>	EC003015
<b>ETIM 9.0</b>	EC003015
<b>ETIM 10.0</b>	EC003015
<b>UNSPSC 26.08</b>	31242100

## Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

