

Teknik veri sayfası

Montaj ünitesi

Ürün no.: 50148152

BTC 0310M-DT

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Ürün grubu için uygun	Endüstriyel görüntü işleme
Bunlar için uygundur:	LCAM 308

Mekanik bilgiler


Net ağırlık	26 g
Montaj ünitesinin uygulanması	Sıkma yuvası
Montaj braketinin türü, tesis tarafı	kelepçelenebilir
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı	vidalanabilir
Montaj ünitesinin malzemesi	Metal
Titreşim sönümleme	Hayır

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	73181900
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273692
ECLASS 11.0	27273692
ECLASS 12.0	27273692
ECLASS 13.0	27273692
ECLASS 14.0	27273692
ECLASS 15.0	27273692
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir



Aksesuarlar

Montaj tekniği - diğer

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50027375	BT 56	Montaj ünitesi	Fonksiyonlar: Statik uygulamalar Montaj ünitesinin uygulanması: Montaj sistemi Montaj braket, tesis tarafı: yuvarlak çubuk 16 mm için, yuvarlak çubuk 18 mm için, yuvarlak çubuk 20 mm için Montaj braket, cihaz tarafı: kelepçelenebilir Malzeme: Metal Sıkıştırma yanaklarının sıkma torku: 8 N·m
	50111224	BT 59	Montaj braket	Montaj braket, tesis tarafı: Somun montajı Montaj braket, cihaz tarafı: kelepçelenebilir Malzeme: Metal Titreşim sönümlleme: Hayır
	50124941	BTU 0300M-W	Montaj ünitesi	Montaj braket, tesis tarafı: Geçiş montaj braket Montaj braket, cihaz tarafı: kelepçelenebilir, M4 vidaları için uygundur, Somun montajı Malzeme: Metal Titreşim sönümlleme: Hayır

Uyarı



↗ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.