

## Scheda tecnica dati

### Colonna portaspecchio

Cod. art.: 549792  
UMC-1303-S2

#### Contenuto

- Dati tecnici



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

|                                  |                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                     | UMC                                                                                |
| <b>Numero di specchi singoli</b> | 3 pezzo(i)                                                                         |
| <b>Contiene</b>                  | Kit di fissaggio per il montaggio al suolo                                         |
| <b>Idoneo per</b>                | Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza MLD 500, MLD 300                  |
| <b>Tipo di colonne e specchi</b> | Colonna di specchi deflettori per barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza |

### Funzioni

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funzioni</b> | Facile impostazione dell'altezza degli specchi                           |
|                 | Regolabile, 3 direzioni                                                  |
|                 | Regolazione precisa degli specchi singoli su tutti e 3 gli assi          |
|                 | Riposizionamento dopo urti meccanici mediante speciali elementi elastici |
|                 | Semplice regolazione assiale                                             |

### Dati meccanici

|                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Dimensioni (P x H x L)</b>                            | 160 mm x 1.360 mm x 149 mm |
| <b>Materiale dell'alloggiamento</b>                      | Metallo                    |
|                                                          | Plastica                   |
| <b>Alloggiamento in metallo</b>                          | Alluminio                  |
| <b>Peso netto</b>                                        | 5.670 g                    |
| <b>Colore dell'alloggiamento</b>                         | Giallo, RAL 1021           |
|                                                          | Nero, RAL 9005             |
| <b>Tipo di fissaggio</b>                                 | Fissaggio al pavimento     |
|                                                          | Piastra di montaggio       |
| <b>Funzione di riassetamento</b>                         | Sì                         |
| <b>Altezza colonna senza base</b>                        | 1.300 mm                   |
| <b>Montaggio esterno di accessori</b>                    | Posteriore                 |
| <b>Distanza da centro a centro degli specchi singoli</b> | 400 mm                     |

### Classificazione

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>Voce tariffaria doganale</b> | 76042990 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b>             | 27279207 |
| <b>ECLASS 8.0</b>               | 27279207 |
| <b>ECLASS 9.0</b>               | 27273605 |
| <b>ECLASS 10.0</b>              | 27273605 |
| <b>ECLASS 11.0</b>              | 27273605 |
| <b>ECLASS 12.0</b>              | 27273605 |
| <b>ECLASS 13.0</b>              | 27273605 |
| <b>ECLASS 14.0</b>              | 27273605 |
| <b>ECLASS 15.0</b>              | 27273605 |
| <b>ECLASS 16.0</b>              | 27273605 |
| <b>ETIM 5.0</b>                 | EC002467 |
| <b>ETIM 6.0</b>                 | EC002467 |
| <b>ETIM 7.0</b>                 | EC002467 |
| <b>ETIM 8.0</b>                 | EC002467 |
| <b>ETIM 9.0</b>                 | EC002467 |
| <b>ETIM 10.0</b>                | EC002467 |