

Teknik veri sayfası Halatlı montaj braketi Ürün no.: 50107034 BT Rope IT

İçerik

- Teknik veriler



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Ürün grubu için uygun	Mobil kod okuyucular
Bunlar için uygundur:	Mobil 2D kod okuyucusu seri FIS
	Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1910
	Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1911i
	Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 198xi
	Mobil barkod okuyucusu seri IT 1280i
	Mobil barkod okuyucusu seri IT 3800i

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Kübik
Ölçü (G x Y x U)	73 mm x 165 mm x 111 mm
Net ağırlık	350 g
Montaj braketinin türü, tesis tarafı	asılı (halat)
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı	içeri sürmek için
Montaj ünitesinin malzemesi	Plastik

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	39269097
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100