

Scheda tecnica dati Sistema di montaggio

Cod. art.: 50119332

BTU 900M-D10

Contenuto

- Dati tecnici



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

| | |
|---|---|
| Contiene | 2 rondelle con Ø 4,3 mm ciascuna |
| | 2 viti M4 x 20 |
| | 2 viti M4 x 25 |
| Idoneo per il gruppo di prodotti | Lettori stazionari di codici a barre |
| Idoneo per | Lettori di codici a barre, serie BCL 92 |
| | Riflettore (M)TKS 30x50 |
| | Riflettore (M)TKS 40x60 |
| | Riflettore TKS 50x50 |
| | Sensori della serie 46C |

Dati meccanici

| | |
|---|---|
| Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo | Acciaio, zincato |
| | Alluminio |
| Modello di elemento di fissaggio | Sistema di montaggio |
| Tipo di fissaggio, lato impianto | Fissaggio mediante serraggio in lamiera |
| | Per barra tonda 10 mm |
| Tipo di fissaggio, lato dispositivo | Avvitabile |
| Tipo di elemento di fissaggio | Orientabile |
| | Orientabile di 360° |
| | Serrabile |
| Materiale dell'elemento di fissaggio | Metallo |

Classificazione

| | |
|---------------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |