


## Karta danych technicznych Kabel łączący

Nr art.: 50135340

KB 900-500-MA 921-MA200i

### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



## Dane techniczne

## Dane podstawowe

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Przeznaczony dla | Czytniki kodów kreskowych serii BCL 900i  |
|                  | MA 21                                     |
|                  | Modułowe jednostki przyłączeniowe MA 2xxi |

## Przylącze

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>Przylącze 1</b>              |                |
| Rodzaj przylącza                | Sub-D          |
| Wtyczka okrągła, LED            | Nie            |
| Typ                             | female         |
| Liczba pinów                    | 25 -pin        |
| Wersja                          | osiowy         |
| <b>Przylącze 2</b>              |                |
| Rodzaj przylącza                | Złącze JST ZHR |
| Liczba pinów                    | 6 -pin         |
| <b>Właściwości przewodu</b>     |                |
| Liczba żył                      | 17 Piece(s)    |
| Kolor płaszczka                 | czarny         |
| Ekranowane                      | Tak            |
| Wersja przewodu                 | Kabel łączący  |
| Długość przewodu                | 500 mm         |
| Przydatność łańcucha wleczonego | Nie            |

## Dane mechaniczne

|            |      |
|------------|------|
| Masa netto | 69 g |
|------------|------|

## Obsługa i wskazanie

## Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279201 |
| ECLASS 8.0          | 27279218 |
| ECLASS 9.0          | 27060311 |
| ECLASS 10.0         | 27060311 |
| ECLASS 11.0         | 27060311 |
| ECLASS 12.0         | 27060311 |
| ECLASS 13.0         | 27060311 |
| ECLASS 14.0         | 27060311 |
| ECLASS 15.0         | 27060311 |
| ETIM 5.0            | EC001855 |
| ETIM 6.0            | EC001855 |
| ETIM 7.0            | EC001855 |
| ETIM 8.0            | EC001855 |
| ETIM 9.0            | EC001855 |
| ETIM 10.0           | EC001855 |

## Przylącze elektryczne

## Przylącze 1

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Rodzaj przylącza     | Sub-D   |
| Wtyczka okrągła, LED | Nie     |
| Typ                  | female  |
| Liczba pinów         | 25 -pin |
| Wersja               | osiowy  |

## Przylącze 2

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Rodzaj przylącza | Złącze JST ZHR |
| Liczba pinów     | 6 -pin         |