

## Hoja técnica

### Cable de conexión

Código: 50154367

KB 4AC1 010

#### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados
- Conexión eléctrica

La figura puede variar



## Datos técnicos

### Datos básicos

Aplicación	Resistente a los aceites y lubricantes
Apropiado para interfaz	RS 232

### Datos eléctricos

#### Datos de potencia

Tensión de trabajo	30 V CA/CC
--------------------	------------

### Conexión

#### Conexión 1

Tipo de conexión	Conector JST ZHR
Número de polos	4 polos
Conector redondo, LED	No

#### Conexión 2

Tipo de conexión	Final abierto
------------------	---------------

#### Propiedades de cable

Número de conductores	4 Unidad(es)
Color de cubierta	Negro
Apantallado	No
Versión de cable	Cable de conexión (abierto en un extremo)
Diámetro de cable (externo)	3,95 mm
Longitud de cable	1.000 mm
Material de cubierta	PVC
Aptitud para cadena de arrastre	Sí

### Datos mecánicos

Peso neto	99 g
Ciclos de flexión	5.000.000 Unidad(es)


### Operación e Indicación

#### Clasificación

Número de arancel	85444995
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

## Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros



## Conexión eléctrica

### Conexión 1

Tipo de conexión	Conector JST ZHR
Número de polos	4 polos
Conector redondo, LED	No

### Conexión 2

Tipo de conexión	Final abierto
------------------	---------------