

技術データシート

信号タワー部

製品番号: 50130437

E7-MW1

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- 注意



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

シリーズ	E7
------	----

認証

保護等級	IP 66
------	-------

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	クランプ
クランプの種類	テンションスプリング技術

分類

関税分類番号	85318070
ECLASS 5.1.4	27371235
ECLASS 8.0	27371235
ECLASS 9.0	27371232
ECLASS 10.0	27371235
ECLASS 11.0	27371235
ECLASS 12.0	27371235
ECLASS 13.0	27371235
ECLASS 14.0	27371235
ECLASS 15.0	27371235
ECLASS 16.0	27371235
ETIM 5.0	EC001154
ETIM 6.0	EC001154
ETIM 7.0	EC001154
ETIM 8.0	EC001154
ETIM 9.0	EC001154
ETIM 10.0	EC001154
UNSPSC 26.08	32151500

機械の仕様


外形	シリンダー状
寸法 (直径 x 長さ)	70 mm x 81 mm
筐体の素材	プラスチック
正味重量	153 g
筐体色	黒色
取り付け部のモデル	ブラケット取り付け
取り付けの種類、設備側	ネジ止め可/ 水平
ドームモジュール	最大5個
モジュールの取り付け	片側
エンドキャップの種類	1 個数

周囲データ

周囲温度、動作時	-30 ... 60 °C
----------	---------------

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



電氣的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	クランプ
クランプの種類	テンションスプリング技術

注意



目的になったご利用にご注意ください！



- ⌘ この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。
- ⌘ この製品は有資格者のみが操作できます。
- ⌘ 使用目的に応じた製品をご使用してください。



ULアプリケーションの場合：



- ⌘ ULアプリケーションでは、NEC (National Electric Code) によってクラス2電流回路の利用だけが認められています。