

Karta danych technicznych


Folia refleksyjna

Nr art.: 50102604

REF 4-A-25X1000

Treść

- Dane techniczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane mechaniczne

| | |
|---|-------------------|
| Konstrukcja | prostokątny |
| Niezależnie od kierunku | Tak |
| Szerokość wymiaru montażowego | 25 mm |
| Wysokość wymiaru montażowego | 1.000 mm |
| Wysokość powierzchni refleksyjnej | 1.000 mm |
| Szerokość powierzchni refleksyjnej | 25 mm |
| Materiał reflektora | Tworzywo sztuczne |
| Zmiana polaryzacji | Tak |
| Chemiczne oznaczenie materiału reflektora | PMMA |
| Struktura powierzchni aktywnej | Triple |
| Masa netto | 12 g |
| Rodzaj mocowania | samoprzylepny |

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 80 °C

Klasyfikacja

| | |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 39191080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |