

## Scheda tecnica dati

### Attuatore

Cod. art.: 63000724

AC-AH-F1J2

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare

## Dati tecnici

## Funzioni

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Funzioni | Flessibile, 1 direzione |
|          | Regolabile, 2 direzioni |

## Dati meccanici

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Dimensioni (P x H x L)       | 56 mm x 16 mm x 37 mm  |
| Peso netto                   | 18 g                   |
| Tipo di fissaggio            | Fissaggio passante     |
| Forma costruttiva, attuatore | Pari                   |
| Campo di impiego, attuatore  | Heavy Duty             |
| Fori di montaggio            | Nel verso della chiave |
| Materiale                    | Acciaio inox           |
|                              | Plastica               |

## Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279216 |
| ECLASS 8.0               | 27279216 |
| ECLASS 9.0               | 27272606 |
| ECLASS 10.0              | 27272606 |
| ECLASS 11.0              | 27272606 |
| ECLASS 12.0              | 27272606 |
| ECLASS 13.0              | 27272606 |
| ECLASS 14.0              | 27272606 |
| ECLASS 15.0              | 27272606 |
| ECLASS 16.0              | 27272606 |
| ETIM 5.0                 | EC001487 |
| ETIM 6.0                 | EC001487 |
| ETIM 7.0                 | EC001487 |
| ETIM 8.0                 | EC001487 |
| ETIM 9.0                 | EC001487 |
| ETIM 10.0                | EC001487 |

## Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

