

Scheda tecnica dati

Attuatore

Cod. art.: 63000723

AC-AH-F2J2

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare

Dati tecnici

Funzioni

| | |
|----------|-------------------------|
| Funzioni | Flessibile, 2 direzioni |
| | Regolabile, 2 direzioni |

Dati meccanici

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Dimensioni (P x H x L) | 30 mm x 22 mm x 46 mm |
| Peso netto | 27 g |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
| Forma costruttiva, attuatore | Pari |
| Campo di impiego, attuatore | Heavy Duty |
| Fori di montaggio | 90° in direzione della chiave |
| Materiale | Acciaio inox |
| | Plastica |

Classificazione

| | |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
| ECLASS 8.0 | 27279216 |
| ECLASS 9.0 | 27272606 |
| ECLASS 10.0 | 27272606 |
| ECLASS 11.0 | 27272606 |
| ECLASS 12.0 | 27272606 |
| ECLASS 13.0 | 27272606 |
| ECLASS 14.0 | 27272606 |
| ECLASS 15.0 | 27272606 |
| ECLASS 16.0 | 27272606 |
| ETIM 5.0 | EC001487 |
| ETIM 6.0 | EC001487 |
| ETIM 7.0 | EC001487 |
| ETIM 8.0 | EC001487 |
| ETIM 9.0 | EC001487 |
| ETIM 10.0 | EC001487 |
| UNSPSC 26.08 | 39122221 |

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

