

기술 데이터 시트

반사판

품목 번호: 50115022

Reflexfolie 914x914mm-H

내용

- 기술 데이터



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

특수 모델

특수 모델	히터
-------	----

전기 데이터

성능 데이터

공급전압 점검 U_B	230 ... 230 V, AC
---------------	-------------------

시간 응답

주파수(영역으로서)	50 ... 50 Hz
------------	--------------

기술 데이터

디자인	장방향
방향 의존형	예
반사면 높이	914 mm
반사면 너비	914 mm
반사판 재료	플라스틱/금속
캐리어 물질 재료	알루미늄 결합
편광 변경식	예
반사판 재료 화학 성분 표시	PMMA
활성면 구조	마이크로 프리즘
순중량	13,700 g
고정 방식	설치판 통로 마운팅으로

환경 데이터

작동 시 주변 온도	-30 ... 70 °C
------------	---------------

분류

HS 번호	85168080
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551