

Fiche technique

Station de base

Art. n°: 50143595

Base IT 1472g



Figure pouvant varier

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique
- Commande et affichage
- Accessoires



Caractéristiques techniques

Données de base

Type	Station de base
Adapté pour	Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1472g

Données électriques

Données de puissance	
Tension d'alimentation U_N	4,75 ... 5,25 V, CC

Interface

Type	PS/2
	RS 232
	USB

Connexion

Nombre de connexions	3 pièce(s)
Portée Bluetooth	Classe 2
Version Bluetooth	4.2

Connexion 1

Fonction	Alimentation en tension
	Interface de configuration
	Interface données
Type de connexion	RJ41

Connexion 2

Fonction	Alimentation en tension
	Interface de configuration
	Interface données
Type de connexion	Douille jack

Connexion 3

Type de connexion	Bluetooth
-------------------	-----------

Données mécaniques

Dimensions (l x H x L)	100 mm x 84 mm x 132 mm
Boîtier en plastique	UL 94-V0
Poids net	200 g

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage	-40 ... 60 °C

Classification

Numéro de tarif douanier	85176200
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280105
ECLASS 13.0	27280105
ECLASS 14.0	27280105
ECLASS 15.0	27280105
ECLASS 16.0	27280105
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015


Raccordement électrique

Connexion 1

Fonction	Alimentation en tension
	Interface de configuration
	Interface données
Type de connexion	RJ41

Broche Affection des broches

1	Blindage
2	ID câble
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V CC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / Data + USB
10	n.c. RS 232 / Data - USB



Raccordement électrique

Connexion 2

Fonction	Alimentation en tension
	Interface de configuration
	Interface données
Type de connexion	Douille jack
Diamètre	5,4
Nombre de pôles	2 pôles

Connexion 3

Fonction	Interface de configuration
	Interface données
Type de connexion	Bluetooth

Commande et affichage

LED	Affichage	Signification
1	Rouge, clignotant 1x	Transmission de données active
	Lumière rouge permanente	État prêt au fonctionnement
2	Verte clignotante	Chargement actif
	Lumière verte permanente	Accumulateur chargé

Accessoires

Connectique - Unité de branchement

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	Unité modulaire de branchement	Tension d'alimentation: 18 ... 30 V, CC Consommation, max.: 300 mA5 W Interface: RS 232, PROFINET Connexions: 6 pièce(s) Indice de protection: IP 65

Connectique - Câbles de liaison

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50113397	KB JST-HS-300	Câble de liaison	Application: Résistant aux produits chimiques Adapté pour interface: RS 232 Connexion 1: JST ZHR Connexion 2: Sub-D, Axiale, Prise mâle, 9 pôles Blindé: Oui Longueur de câble: 300 mm Matériau de gaine: PUR

Blocs d'alimentation

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50114525	NT f. IT 1900+Base-EU	Bloc d'alimentation	Type de bloc d'alimentation: Alimentation enfichable Sortie: 5 V CC, 1 A Entrée: 110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz

Accessoires

Remarque	
	🔗 Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.