

Scheda tecnica dati

Riflettore

Cod. art.: 50027696

TKS 25

Contenuto

- Dati tecnici



La figura può variare

Dati tecnici

Dati meccanici

| | |
|---|--------------------|
| Forma costruttiva | Circolare |
| A seconda della direzione | No |
| Dimensioni triple | 2,3 mm |
| Misura di montaggio, spessore | 7 mm |
| Misura di montaggio, diametro | 26,2 mm |
| Superficie riflettente, diametro | 23 mm |
| Materiale del riflettore | Plastica |
| Materiale del supporto | Plastica |
| Con cambio di polarizzazione | Sì |
| Denominazione chimica, materiale del riflettore | PMMA8N |
| Struttura della superficie attiva | Triple |
| Peso netto | 4 g |
| Tipo di fissaggio | Perno filettato M4 |

Dati ambientali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 65 °C |
|-------------------------------------|---------------|

Certificazioni

| | |
|---------------------|-------|
| Grado di protezione | IP 67 |
|---------------------|-------|

Classificazione

| | |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |