

## Scheda tecnica dati Elemento di fissaggio

Cod. art.: 50115600

BTC 088M-I40

### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

Idoneo per il gruppo di prodotti	Sensori di commutazione, cubici
Idoneo per	Sensori della serie 288

### Dati meccanici

Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo	Alluminio pressofuso
Peso netto	9 g
Modello di elemento di fissaggio	Supporto di fissaggio
Tipo di fissaggio, lato impianto	Montaggio su scanalatura
Tipo di fissaggio, lato dispositivo	Serrabile
Tipo di elemento di fissaggio	Serrabile
Materiale dell'elemento di fissaggio	Metallo
Smorzamento delle vibrazioni	No

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	79070000
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

## Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

