

## Scheda tecnica dati

## Fissaggio su barra tonda

Cod. art.: 50132605

BTU 360-D18

### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

<b>Contiene</b>	2 dadi di montaggio M4
	2 viti M4 x 20
	2 viti M4 x 30
<b>Idoneo per il gruppo di prodotti</b>	Sensori di commutazione, cubici
<b>Idoneo per</b>	Sensori della serie 10
	Sensori della serie 46B
	Sensori della serie 46C
	Sensori della serie 49C
	Sensori della serie 8

### Dati meccanici

<b>Peso netto</b>	116 g
<b>Modello di elemento di fissaggio</b>	Sistema di montaggio
<b>Tipo di fissaggio, lato impianto</b>	Per barra tonda 18 mm
<b>Tipo di fissaggio, lato dispositivo</b>	Avvitabile
<b>Tipo di elemento di fissaggio</b>	Orientabile di 360°
	Regolabile
	Serrabile
<b>Materiale dell'elemento di fissaggio</b>	Metallo
	Plastica

### Classificazione

<b>Voce tariffaria doganale</b>	83024900
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279202
<b>ECLASS 8.0</b>	27279202
<b>ECLASS 9.0</b>	27273701
<b>ECLASS 10.0</b>	27273701
<b>ECLASS 11.0</b>	27273701
<b>ECLASS 12.0</b>	27273701
<b>ECLASS 13.0</b>	27273701
<b>ECLASS 14.0</b>	27273701
<b>ECLASS 15.0</b>	27273701
<b>ECLASS 16.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015
<b>ETIM 8.0</b>	EC003015
<b>ETIM 9.0</b>	EC003015
<b>ETIM 10.0</b>	EC003015
<b>UNSPSC 26.08</b>	31242100

# Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

