

Scheda tecnica dati Elemento di fissaggio

Cod. art.: 50112215

BT-GS6X.L

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Contiene | 1x perno filettato M2x8 |
| Idoneo per il gruppo di prodotti | Sensori di commutazione, cubici |
| Idoneo per | Sensori della serie 61/63 |

Dati meccanici

| | |
|--|--|
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 11 mm x 9 mm x 59 mm |
| Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo | Alluminio anodizzato |
| Peso netto | 12 g |
| Colore dell'alloggiamento | Nero |
| Modello di elemento di fissaggio | Piastra di montaggio |
| Tipo di fissaggio, lato impianto | Avvitabile Fissaggio passante |
| Tipo di fissaggio, lato dispositivo | Avvitabile Montaggio su scanalatura |
| Tipo di elemento di fissaggio | Rigido |
| Materiale dell'elemento di fissaggio | Metallo |
| Smorzamento delle vibrazioni | No |

Classificazione

| | |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 73269098 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

