

Scheda tecnica dati

Adattatore

Cod. art.: 50134904

KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Schemi elettrici
- Accessori



La figura può variare



Dati tecnici

Dati elettrici

Dati di potenza

Tensione di esercizio Max. 50 V CA / 60 V CC

Collegamento

Collegamento 1

Tipo di collegamento Connettore circolare

Grandezza della filettatura M8

Tipo female

Numero di poli 4 poli

Modello Assiale

Collegamento 2

Tipo di collegamento Connettore circolare

Grandezza della filettatura M8

Tipo male

Numero di poli 3 poli

Modello Assiale

Proprietà del cavo

Schermato No

Certificazioni

Grado di protezione IP 67

Classificazione

Voce tariffaria doganale 85366990

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27440104

ECLASS 9.0 27069190

ECLASS 10.0 27440106

ECLASS 11.0 27440106

ECLASS 12.0 27440106

ECLASS 13.0 27440106

ECLASS 14.0 27440106

ECLASS 15.0 27440106

ECLASS 16.0 27440106

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 6.0 EC002498

ETIM 7.0 EC002925

ETIM 8.0 EC002925

ETIM 9.0 EC002925

ETIM 10.0 EC002925

Dati meccanici

Apertura della chiave 9 mm

Peso netto 9 g

Materiale PUR

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento Connettore circolare

Grandezza della filettatura M8

Tipo female

Numero di poli 4 poli

Modello Assiale

Collegamento 2

Tipo di collegamento Connettore circolare


Grandezza della filettatura M8

Tipo male

Numero di poli 3 poli

Modello Assiale

Schemi elettrici



Accessori

Generalità

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50132266	TT-Set 0,6-13	Attrezzo	Tipo: Chiave dinamometrica Apertura della chiave: 13 mm Momento torcente: 0,6 N·m Materiale: Plastica, Acciaio inox Temperatura ambiente: -40 ... 120 °C

Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.