

## Scheda tecnica dati

### Docking station

Cod. art.: 50115738

Access Point f. IT

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Comando e visualizzazione
- Accessori



La figura può variare



## Dati tecnici

### Dati di base

<b>Tipo</b>	Docking station
<b>Idoneo per</b>	Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1902g
	Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1911i
	Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1981i

### Dati elettrici

#### Dati di potenza

Tensione di alimentazione $U_B$	4,75 ... 5,25 V, CC
---------------------------------	---------------------

### Interfaccia

<b>Tipo</b>	RS 232
	USB

### Collegamento

Numero di collegamenti	2 pezzo(i)
------------------------	------------

Portata Bluetooth	Classe 2
-------------------	----------

Versione Bluetooth	2.1
--------------------	-----

#### Collegamento 1

<b>Funzione</b>	Alimentazione di tensione
	Interfaccia dati
	Interfaccia di configurazione

<b>Tipo di collegamento</b>	RJ41
-----------------------------	------

#### Collegamento 2

<b>Funzione</b>	Interfaccia dati
	Interfaccia di configurazione

<b>Tipo di collegamento</b>	Bluetooth
-----------------------------	-----------

### Dati meccanici

<b>Dimensioni (P x H x L)</b>	71 mm x 28 mm x 110 mm
<b>Alloggiamento in plastica</b>	UL 94-V0
<b>Peso netto</b>	67 g

### Dati ambientali

<b>Temperatura ambiente, funzionamento</b>	0 ... 50 °C
<b>Temperatura ambiente, stoccaggio</b>	-40 ... 60 °C

### Certificazioni

<b>Omologazioni</b>	c UL US
---------------------	---------

### Classificazione

<b>Voce tariffaria doganale</b>	85176200
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27289200
<b>ECLASS 8.0</b>	27289290
<b>ECLASS 9.0</b>	27289290
<b>ECLASS 10.0</b>	27280192
<b>ECLASS 11.0</b>	27280192
<b>ECLASS 12.0</b>	27280105
<b>ECLASS 13.0</b>	27280105
<b>ECLASS 14.0</b>	27280105
<b>ECLASS 15.0</b>	27280105
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015
<b>ETIM 8.0</b>	EC003015
<b>ETIM 9.0</b>	EC003015
<b>ETIM 10.0</b>	EC003015

## Collegamento elettrico


### Collegamento 1

<b>Funzione</b>	Alimentazione di tensione
	Interfaccia dati
	Interfaccia di configurazione

<b>Tipo di collegamento</b>	RJ41
-----------------------------	------

### Pin Assegnazione dei pin

<b>1</b>	Schermatura
<b>2</b>	Cable ID (ID cavo)
<b>3</b>	GND
<b>4</b>	TxD RS 232 / n.c. USB
<b>5</b>	RxD RS 232 / n.c. USB
<b>6</b>	CTS RS 232 / n.c. USB
<b>7</b>	+5 V CC
<b>8</b>	RTS RS 232 / n.c. USB
<b>9</b>	n.c. RS 232 / Data + USB
<b>10</b>	n.c. RS 232 / Data - USB



### Collegamento 2

<b>Funzione</b>	Interfaccia dati
	Interfaccia di configurazione

<b>Tipo di collegamento</b>	Bluetooth
-----------------------------	-----------

## Comando e visualizzazione

LED	Display	Significato
1	Blu, lampeggiante	Instaurazione del collegamento
	Blu, luce permanente	Stato ready
	Blu, 1x lampeggiante	Trasmissione di dati attiva

## Accessori


### Sistemi di connessione - Unità di collegamento

Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50112891 MA 248i Profinet Gateway	Unità di collegamento modulare	Tensione di alimentazione: 18 ... 30 V, CC Corrente assorbita, max.: 300 mA Interfaccia: RS 232, PROFINET Collegamenti: 6 pezzo(i) Grado di protezione: IP 65

### Sistemi di connessione - Cavi di interconnessione

Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50113397 KB JST-HS-300	Cavo di interconnessione	Applicazione: Resistenza alle sostanze chimiche Idoneo per interfaccia: RS 232 Collegamento 1: JST ZHR Collegamento 2: Sub-D, Assiale, male, 9 poli Schermato: Sì Lunghezza cavo: 300 mm Materiale della guaina: PUR

### Sistemi di connessione - Cavi di interconnessione a Y

Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50114517 KB 232-1 IT190x	Cavo di interconnessione	Idoneo per interfaccia: RS 232, TTL Collegamento 1: RJ41 Collegamento 2: Sub-D, Assiale, female, 9 poli Collegamento 3: Connettore circolare, A innesto, Assiale, female, 2 poli Schermato: Sì Lunghezza cavo: 3.000 mm Materiale della guaina: PVC

#### Avviso



↳ È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.