

Fiche technique

Système de montage

Art. n°: 50117252

BTU 300M-D12

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

Contenu	2 vis M4 x 20
	2 vis M4 x 25
	4 rondelles
Adapté pour groupe de produits	Capteurs à commutation, cubiques
	Capteurs optiques de distance
Adapté pour	Capteurs de la série 10
	Capteurs de la série 25C
	Capteurs de la série 46B
	Capteurs de la série 46C
	Capteurs de la série 8
	ODSL 9

Données mécaniques

Désignation normalisée des pièces de fixation, métal	Acier zingué
	Aluminium
Poids net	59 g
Modèle de pièce de fixation	Système de montage
Type de fixation, côté installation	Fixation par serrage sur tôle
	Pour barre ronde 12 mm
Type de fixation, côté appareil	Adapté aux vis M4
	À visser
Type de pièce de fixation	Pivotant 360°
	Réglable
	Serrable
Matériau de la pièce de fixation	Métallique

Classification

Numéro de tarif douanier	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

