

## Fiche technique

## Réflecteur

Art. n°: 50102533

TK 82.3

### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données mécaniques

Forme	Rond
Taille des prismes triples	4 mm
Cote de montage, épaisseur	7,4 mm
Cote de montage, diamètre	84 mm
Surface réfléchissante, diamètre	78 mm
Matériau du réflecteur	Plastique
Matériau du support	Plastique
Changeant la polarité	Oui
Désignation chimique, matériau du réflecteur	PMMA8N
Structure de surface active	Triple
Poids net	30 g
Type de fixation	Fixation traversante
	Il est possible de coller quelque chose à l'arrière

### Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-40 ... 65 °C
--------------------------------------	---------------

### Certifications

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

### Classification

Numéro de tarif douanier	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467

## Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

