

## 기술 데이터 시트

## 베이스 스테이션

품목 번호: 50144935

Base IT 1991i

### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 조작 및 표시
- 참고
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



Bluetooth®

# 기술 데이터

# Leuze

## 기본 데이터

종류	베이스 스테이션
적합한 적용 대상:	이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1991i

## 전기 데이터

성능 데이터	
공급전압 점검 $U_B$	4.5 ... 5.5 V, DC

## 인터페이스

종류	PS/2
	RS 232
	USB

## 연결

연결	3 개수
블루투스 감지 범위	1급
블루투스 버전	4.2

### 연결 1

기능	데이터 인터페이스
	설정 인터페이스
	전원 공급

#### 연결부 종류

RJ41

### 연결 2

기능	전원 공급
연결부 종류	잭 소켓

### 연결 3

연결부 종류	블루투스
--------	------

## 기술 데이터

치수(너비 x 높이 x 길이)	102 mm x 60 mm x 245 mm
플라스틱 하우징	UL 94-V0
순중량	290 g

## 전기 연결


### 연결 1

기능	데이터 인터페이스
	설정 인터페이스
	전원 공급

연결부 종류	RJ41
--------	------

### 핀      핀 지정

1	쉴드
2	케이블 ID
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5V DC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / Data + USB
10	n.c. RS 232 / Data - USB



## 전기 연결

## 연결 2

기능	전원 공급
연결부 종류	잭 소켓
직경	5.4
핀 개수	2 핀

## 연결 3

기능	데이터 인터페이스
연결부 종류	설정 인터페이스
	블루투스

## 조작 및 표시

LED	디스플레이	의미
1	적색, 1번 깜빡임 적색, 연속 점등	데이터 전송 활성화 작동 준비 상태
2	녹색 깜빡임 녹색, 연속 점등	충전 절차 활성화 배터리가 충전됨

## 참고

 용도에 맞게 사용해야 합니다!
 <ul style="list-style-type: none"> <li>이 제품은 안전 센서가 아니므로 사람을 보호할 용도가 아닙니다.</li> <li>자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.</li> <li>용도에 맞게 준수하여 사용하십시오</li> </ul>

## 액세서리

## 연결 기술 - 연결 유닛

품목 번호	명칭	품목	설명
50112891	MA 248i Profinet Gateway	모듈형 연결 유닛	공급전압: 18 ... 30 V, DC 소비 전류, 최대: 300 mA 인터페이스: RS 232, PROFINET 연결: 6 개수 보호 등급: IP 65

## 연결 기술 - 상호접속 케이블

품목 번호	명칭	품목	설명
50113397	KB JST-HS-300	상호접속 케이블	어플리케이션: 내화학성 인터페이스에 적합함: RS 232 연결 1: JST ZHR 커넥터 연결 2: Sub-D, 액시얼, Male, 9 핀 차폐됨: 예 케이블 길이: 300 mm 덮개 재료: PUR

## 액세서리

## 전원장치

품목 번호	명칭	품목	설명
50123862	NT Base IT1911-EU	전원장치	전원장치 종류: 커넥터 전원장치 출력: 5V DC, 1A 입력: 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz

## 참고



↳ 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.