

Fiche technique

Connecteur

Art. n°: 429178

CB-M12-8GF

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données électriques

Données de puissance

Connexion

Nombre de connexions 1 pièce(s)

Connexion 1

Type de connexion Connecteur rond

Taille du filetage M12

Type Prise femelle

Matériau Métallique

Matériau de corps de poignée Métallique

Nombre de pôles 8 pôles

Codage Codage A

Modèle Axiale

Connexion 2

Type de connexion Borne à vis

Données mécaniques

Poids net 43 g

Classification

Numéro de tarif douanier 85369010

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27440102

ECLASS 9.0 27069190

ECLASS 10.0 27440102

ECLASS 11.0 27440102

ECLASS 12.0 27440116

ECLASS 13.0 27440116

ECLASS 14.0 27440116

ECLASS 15.0 27440116

ECLASS 16.0 27440116

ETIM 5.0 EC002635

ETIM 6.0 EC002635

ETIM 7.0 EC002635

ETIM 8.0 EC002635

ETIM 9.0 EC002635

ETIM 10.0 EC002635

Raccordement électrique

Connexion 1

Type de connexion Connecteur rond

Taille du filetage M12

Type Prise femelle

Matériau Métallique

Matériau de corps de poignée Métallique

Nombre de pôles 8 pôles

Codage Codage A

Modèle Axiale

Connexion 2

Type de connexion Borne à vis