

## Hoja técnica

### Fijación con varilla

Código: 50132606

BTU 360-D30

#### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos básicos

<b>Incluye</b>	2 tornillos M4 x 20
	2 tornillos M4 x 30
	2 tuercas de montaje M4
<b>Apropiado para el grupo de productos</b>	Sensores de conmutación, cúbicos
<b>Apropiado para</b>	Sensores de la serie 10
	Sensores de la serie 46B
	Sensores de la serie 46C
	Sensores de la serie 49C
	Sensores de la serie 8

### Datos mecánicos

<b>Peso neto</b>	132 g
<b>Versión de la pieza de fijación</b>	Sistema de montaje
<b>Tipo de fijación, del lado del sistema</b>	Para varilla 30 mm
<b>Tipo de fijación, del lado del equipo</b>	Enroscable
<b>Tipo de pieza de fijación</b>	Ajustable
	Giratorio en 360°
	Puede unirse por apriete
<b>Material de la pieza de fijación</b>	Metal
	Plástico

### Clasificación

<b>Número de arancel</b>	83024900
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279202
<b>ECLASS 8.0</b>	27279202
<b>ECLASS 9.0</b>	27273701
<b>ECLASS 10.0</b>	27273701
<b>ECLASS 11.0</b>	27273701
<b>ECLASS 12.0</b>	27273701
<b>ECLASS 13.0</b>	27273701
<b>ECLASS 14.0</b>	27273701
<b>ECLASS 15.0</b>	27273701
<b>ECLASS 16.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015
<b>ETIM 8.0</b>	EC003015
<b>ETIM 9.0</b>	EC003015
<b>ETIM 10.0</b>	EC003015
<b>UNSPSC 26.08</b>	31242100

## Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

