

## Scheda tecnica dati Sistema di montaggio

Cod. art.: 50117251

BTU 300M-D14

### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

Contiene	2 viti M4 x 20
	2 viti M4 x 25
	4 rondelle
Idoneo per il gruppo di prodotti	Sensori di commutazione, cubici
	Sensori ottici della distanza
Idoneo per	ODSL 9
	Sensori della serie 10
	Sensori della serie 25C
	Sensori della serie 46B
	Sensori della serie 46C
	Sensori della serie 8

### Dati meccanici

Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo	Acciaio, zincato
	Alluminio
Peso netto	59 g
Modello di elemento di fissaggio	Sistema di montaggio
Tipo di fissaggio, lato impianto	Fissaggio mediante serraggio in lamiera
	Per barra tonda 14 mm
Tipo di fissaggio, lato dispositivo	Adatto a viti M4
	Avvitabile
Tipo di elemento di fissaggio	Orientabile di 360°
	Regolabile
	Serrabile
Materiale dell'elemento di fissaggio	Metallo

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

## Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

