

Scheda tecnica dati Sistema di montaggio

Cod. art.: 50129149

BTU 346M.6-D12

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Idoneo per il gruppo di prodotti	Riflettori
	Sensori di commutazione, cubici
Idoneo per	Riflettore (M)TKS 30x50
	Riflettore (M)TKS 40x60
	Riflettore TKS 20x40
	Riflettore TKS 50x50
	Sensori della serie 46B

Dati meccanici

Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo	Alluminio
Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, acciaio inossidabile	V2A
Peso netto	54 g
Modello di elemento di fissaggio	Sistema di montaggio
Tipo di fissaggio, lato impianto	Fissaggio mediante serraggio in lamiera Per barra tonda 12 mm
Tipo di fissaggio, lato dispositivo	Avvitabile
Tipo di elemento di fissaggio	Orientabile di 360°
	Regolabile
	Serrabile
Materiale dell'elemento di fissaggio	Acciaio inox
	Metallo

Classificazione

Voce tariffaria doganale	83024900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

