

Teknik veri sayfası

Set emniyet sensörü transceiver

Ürün no.: 426544

MLD535-RT3M-UDC-1900-S2

İçerik

- Set bundan oluşur
- Teknik veriler
- Uygun yön değiştirici ayna
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



Set bundan oluşur

Sayı	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
1	520144	AC-SCM7U-BT	Sensör modülü	Bunlar için uygundur:: Çok ışınli emniyet bariyerleri MLD 335, MLD 535 Besleme gerilimi: 24 V, DC, -20 ... 20 % Bağlantı sayısı: 7 Adet Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M12, 500 mm Montaj braketli türü: Montaj plakası
1	66578200	MLD535-RT3M	Çok ışınli emniyet bariyeri transceiver	Özel versiyon: Entegre ışıklı susturma göstergesi, Entegre durum göstergesi Çalışma mesafesi: 0,5 ... 6 m Işın sayısı: 3 Adet Işın uzaklığı: 400 mm Tepki verme süresi: 50 ms Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12, Metal, 8 kutuplu
1	549854	UDC-1900-S2	Cihaz kolonu	Fonksiyonlar: Işık perdelerini ve çok ışınli fotoelektrik sensörlerini takma ve koruma, ayarlanabilir, 3 yön Ölçüler: 160 mm x 1.960 mm x 149 mm Ayaksız kolon yüksekliği: 1.900 mm

Teknik veriler

Temel veriler

Seri	MLD-UDC
Cihaz türü	Transceiver

Özel versiyon

Özel versiyon	Entegre durum göstergesi Entegre ışıklı susturma göstergesi
---------------	--

İşlevler

İşlevler	dizi kontrollü 2 sensör susturması İkinci susturma sinyali için alternatif bağlantı Kablolama ile konfigürasyon Kontakör izleme (EDM), seçilebilir Start/restart kilidi (RES) Susturma zaman aşımı uzatması Susturmayı aktifleştirme işlevi zaman kumandalı 4 sensör susturması
Entegre lazer hizalama yardımı	Hayır
Entegre ışıklı susturma göstergesi	Evet
Entegre durum göstergesi	Evet

Karakteristik parametreler

Tip	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH _D	6,6E-09 Saatte
Kullanım süresi T _M	20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori	4, EN ISO 13849

Koruma alanı verileri

Çalışma mesafesi	0,5 ... 6 m
MLD-XM03 ile bağlantılı olarak mesafe	0,5 ... 8 m

Optik veriler

Işın sayısı	3 Adet
Işın uzaklığı	400 mm

Mekanik bilgiler

Net ağırlık	8.075 g
cihaz kolonlu	Evet
Ayaksız kolon yüksekliği	1.900 mm

Sertifikalar

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ECLASS 14.0	27272703
ECLASS 15.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832
ETIM 9.0	EC001832
ETIM 10.0	EC001832

Uygun yön değiştirici ayna

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	426508	MLD-M003-UDC-1900-S2	Set emniyet sensörü yön değiştirici aynası	Seri: MLD-UDC Işın sayısı: 3 Adet Işın uzaklığı: 400 mm Cihaz kolonlu: Evet Ayaksız kolon yüksekliği: 1.900 mm

Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
  	50135128	KD S-M12-8A-P1-050	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 8 kutuplu Yuvarlak konnektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR

Uyarı



☞ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.