

Fiche technique

Câble de liaison

Art. n°: 50143459

KSS US-USB2-A-mic-B-V0-018

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique




Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

Application	Résistant à l'huile/aux lubrifiants
Adapté pour interface	USB

Connexion

Connexion 1

Type de connexion	USB
Connecteur rond, LED	Non
Type de connecteur	USB 2.0 Standard-A

Connexion 2

Type de connexion	USB
Type de connecteur	USB 2.0 Micro-B

Propriétés du câble

Couleur de la gaine	Noir
Blindé	Non
Modèle de câble	Câble de liaison
Longueur de câble	1.800 mm
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement	Non

Classification

Numéro de tarif douanier	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

Données mécaniques

Poids net	40 g
-----------	------

Raccordement électrique

Connexion 1

Type de connexion	USB
Connecteur rond, LED	Non
Type de connecteur	USB 2.0 Standard-A

Connexion 2

Type de connexion	USB
Type de connecteur	USB 2.0 Micro-B