


Karta danych technicznych Kabel łączący

Nr art.: 50111225

KB JST-M12A-8P-3000

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

Aplikacja	Odporny na działanie chemikaliów
Przeznaczony dla interfejsu	RS 232

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe	
Napięcie robocze	30 V AC/DC

Przylącze

Przylącze 1	
Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	female
Liczba pinów	8 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A
Wersja	osiowy
Wtyczka okrągła, LED	Nie

Przylącze 2	
Rodzaj przylącza	Złącze JST ZHR
Liczba pinów	10 -pin
	6 -pin

Właściwości przewodu	
Liczba żył	8 Piece(s)
Kolor płaszczka	czarny
Ekranowane	Tak
Wersja przewodu	Kabel łączący
Średnica przewodu (zewnątrzna)	6 mm
Długość przewodu	3.000 mm
Materiał płaszczka	PUR
Przydatność łańcucha wlezonego	Nie

Dane mechaniczne

Masa netto	176 g
------------	-------

Obsługa i wskazanie

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	female
Liczba pinów	8 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A
Wersja	osiowy
Wtyczka okrągła, LED	Nie

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	Złącze JST ZHR
Liczba pinów	10 -pin
	6 -pin