

Hoja técnica



Cable de interconexión

Código: 50120436

KB RS232-1 HS 65x8

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

Apropiado para	HS 65x8
Apropiado para interfaz	RS 232

Conexión

Conexión 1	
Tipo de conexión	RJ41
Conector redondo, LED	No
Conexión 2	
Tipo de conexión	Sub-D
Tipo	Conector hembra
Número de polos	9 polos
Versión	Axial
Propiedades de cable	
Número de conductores	6 Unidad(es)
Color de cubierta	Gris
Apantallado	Sí
Versión de cable	Cable espiral
Diámetro de cable (externo)	5 mm
Longitud de cable	2.800 mm
Material de cubierta	TPE
Aptitud para cadena de arrastre	No

Datos mecánicos

Peso neto	107 g
-----------	-------

Operación e Indicación

Clasificación


Número de arancel	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión	RJ41
Conector redondo, LED	No

Pin	Asignación de pines
1	Blindaje
2	n.c.
3	GND
4	TxD
5	RxD
6	CTS
7	+5 V CC
8	RTS
9	n.c.
10	n.c.



Conexión 2

Tipo de conexión	Sub-D
Tipo	Conector hembra
Número de polos	9 polos
Versión	Axial

Conexión eléctrica



Pin	Asignación de pines
1	n.c.
2	TxD
3	RxD
4	n.c.
5	GND
6	DTR
7	CTS
8	RTS
9	V+

