

Hoja técnica

Cable de interconexión

Código: 50128804

KB 307-10000 FLEX



La figura puede variar

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



Datos técnicos

Datos básicos

Apropiado para	BPS 307i
Apropiado para interfaz	SSI

Conexión

Conexión 1	
Tipo de conexión	Regleta hembra
Número de polos	32 polos
Conector redondo, LED	No
Conexión 2	
Tipo de conexión	Final abierto
Propiedades de cable	
Número de conductores	10 Unidad(es)
Color de cubierta	Gris
Apantallado	Sí
Versión de cable	Cable de interconexión
Diámetro de cable (externo)	8,5 mm
Longitud de cable	10.000 mm
Material de cubierta	PUR
Aptitud para cadena de arrastre	Sí
Velocidad de desplazamiento	Máx. 3,3 m/s a 5 m de longitud de desplazamiento horiz. y con una acele- ración máx. de 5 m/s²

Datos mecánicos

Peso neto	832 g
-----------	-------

Operación e Indicación

Clasificación

Número de arancel	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión	Regleta hembra
Número de polos	32 polos
Conector redondo, LED	No

Conexión 2

Tipo de conexión	Final abierto
------------------	---------------

Color de conductor

Asignación de conductores

Gris	FE
Blanco	GNDIN
Marrón	VIN
Violeta	SWIO 1
Negro	SWIO 2
Azul	CLK-
Verde	DATA-
Rojo	CLK+
Amarillo	DATA+
Rosa	n.c.