



Scheda tecnica dati

Cavo di interconnessione

Cod. art.: 50035355
KB 031-3000

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

Idoneo per interfaccia	RS 232
	RS 485

Dati elettrici

Dati di potenza

Tensione di esercizio	30 V CA/CC
-----------------------	------------

Collegamento

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Sub-D
Connettore circolare, LED	No
Tipo	female
Numero di poli	15 poli
Modello	Assiale

Collegamento 2

Tipo di collegamento	JST ZHR
Numero di poli	16 poli

Proprietà del cavo

Numero di conduttori	16 pezzo(i)
Colore della guaina	Nero
Schermato	Sì
Modello di cavo	Cavo di collegamento (aperto da un lato)
Diametro del cavo (esterno)	8,1 mm
Lunghezza cavo	3.000 mm
Isolamento del conduttore	PVC
Idoneità per catena portacavi	No

Dati meccanici

Peso netto	303 g
------------	-------

Comando e visualizzazione

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Sub-D
Connettore circolare, LED	No
Tipo	female
Numero di poli	15 poli
Modello	Assiale

Collegamento 2

Tipo di collegamento	JST ZHR
Numero di poli	16 poli