

## Fiche technique

### Réflecteur

Art. n°: 50106957

TKS 40x60.P

#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier



## Caractéristiques techniques

### Données de base

Domaine d'application	Pharmaceutique
-----------------------	----------------

### Données mécaniques

Forme	Rectangulaire
Taille des prismes triples	4 mm
Cote de montage, largeur	41 mm
Cote de montage, hauteur	60 mm
Cote de montage, épaisseur	8 mm
Surface réfléchissante, hauteur	56 mm
Surface réfléchissante, largeur	37 mm
Matériau du réflecteur	Plastique
Matériau du support	Plastique
Changeant la polarité	Oui
Désignation chimique, matériau du réflecteur	Polyester
Structure de surface active	Triple
Poids net	16 g
Type de fixation	À coller Fixation traversante
Compatibilité des matériaux	ECOLAB

### Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-40 ... 65 °C
--------------------------------------	---------------

### Certifications

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

### Classification

Numéro de tarif douanier	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467

## Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

