

Fiche technique

Distributeurs

Art. n°: 50130606

MD 7XXP-11-42IO5-13



Figure pouvant varier

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Raccordement électrique
- Schémas de connexions
- Commande et affichage
- Accessoires



Caractéristiques techniques

Données électriques

Entrées

Organe de commutation	PNP
-----------------------	-----

Données de puissance

Courant total	8 A
---------------	-----

Données d'entrée logique

Tension nominale d'entrée U _N	24 V CC
--	---------

Connexion

Connexion principale

Type de connexion	Connecteur rond
Fonction	Liaison à la commande
Taille du filetage	M23
Nombre de pôles	12 pôles
Codage	Codage A
Type	Prise mâle

Connexions du distributeur

Nombre de connexions	4 pièce(s)
Taille du filetage	M12
Nombre de pôles	5 pôles
Codage	Codage A
Type	Prise femelle
Matériau	Plastique
Matériau du joint torique d'étanchéité	TPU
Matériau des contacts	Doré
Courant de service par contact	1,5 A

Données mécaniques

Forme	Cubique
Dimensions (l x H x L)	50 mm x 36,5 mm x 100 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Poids net	140 g
Couple de serrage des vis	1 N·m

Commande et affichage

Type d'affichage	LED
------------------	-----

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-20 ... 70 °C, En fonction du câble raccordé
--------------------------------------	--

Certifications


Indice de protection	IP 65
	IP 67
Homologations	c UL US

Classification

Numéro de tarif douanier	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279219
ECLASS 9.0	27440108
ECLASS 10.0	27440108
ECLASS 11.0	27440108
ECLASS 12.0	27440108
ECLASS 13.0	27440108
ECLASS 14.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585
ETIM 7.0	EC003558
ETIM 8.0	EC002585
ETIM 9.0	EC002585


Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres




Raccordement électrique


Broche	Affectation des broches
1	Emplacement 1 / contact 4
2	Emplacement 2 / contact 4
3	Emplacement 3 / contact 4
4	Emplacement 4 / contact 4
5	Emplacement 1 / contact 2
6	Emplacement 2 / contact 2
7	Emplacement 3 / contact 2
8	Emplacement 4 / contact 2
9	Emplacement 1-4 / contact 3
10	Emplacement 1-4 / contact 3
11	Emplacement 1-4 / contact 1
12	Emplacement 1-4 / contact 5



Broche	Affectation des broches
1	+
2	Signal 2 (NF)
3	-
4	Signal 1 (NO)
5	PE



Schémas de connexions



Commande et affichage

LED	Affichage	Signification
1	Lumière verte permanente	Tension de fonctionnement présente
2	Lumière jaune permanente	Signal 1
3	Blanche, lumière permanente	Signal 2

Accessoires

Connectique - Câbles de raccordement

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50134969	KD U-M23-CA-P1-050	Câble de raccordement	Connexion 1: Connecteur rond, M23, Axiale, Prise femelle, Codage A, 12 pôles Connecteur rond, LED: Non Connexion 2: Extrémité libre Blindé: Non Longueur de câble: 5.000 mm Matériau de gaine: PUR
	50134973	KD U-M23-CW-P1-050	Câble de raccordement	Connexion 1: Connecteur rond, M23, Coudé, Prise femelle, Codage A, 12 pôles Connecteur rond, LED: Non Connexion 2: Extrémité libre Blindé: Non Longueur de câble: 5.000 mm Matériau de gaine: PUR

Généralités

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50134480	CAP M12K-Set	Coiffe de raccordement	Type: Capuchon pour emplacements du raccordement libres Taille du filetage: M12 Matériau: Plastique

Accessoires

Remarque	
	Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.