

Fiche technique

Câble de liaison

Art. n°: 50114519

KB PS2-1 IT190x

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique




Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

Adapté pour	Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1900g
	Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1902g
	Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1910
	Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1911i
	Lecteurs mobiles de codes à barres, série IT 1300
Adapté pour interface	PS/2

Connexion

Connexion 1

Type de connexion RJ41

Connexion 2

Type de connexion PS/2

Modèle Axiale

Type Prise femelle

Connexion 3

Type de connexion PS/2

Modèle Axiale

Type Prise mâle

Propriétés du câble

Nombre de brins 6 pièce(s)

Couleur de la gaine Noir

Blindé Oui

Modèle de câble Câble spiralé

Diamètre (extérieur) du câble 5 mm

Longueur de câble 3.000 mm

Matériau de gaine PVC

Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement Non

Classification


Numéro de tarif douanier	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

Raccordement électrique

Connexion 1

Type de connexion	RJ41
-------------------	------

Broche	Affectation des broches
1	Blindage
2	n.c.
3	GND
4	PC Data
5	PC Clock
6	KB Clock
7	+5 V CC
8	KB Data
9	n.c.
10	n.c.




Raccordement électrique

Connexion 2

Type de connexion	PS/2
Modèle	Axiale
Type	Prise femelle

Broche Affectation des broches

1	PC Data
2	n.c.
3	GND
4	+5 V CC
5	PC Clock
6	n.c.



Connexion 3

Type de connexion	PS/2
Modèle	Axiale
Type	Prise mâle

Broche Affectation des broches

1	KB Data
2	n.c.
3	GND
4	+5 V CC
5	KB Clock
6	n.c.

