

Scheda tecnica dati


Cavo di assistenza

Cod. art.: 50117011

KB USB A - USB miniB

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Applicazione	Resistenza ad olio e lubrificanti
Idoneo per interfaccia	USB

Collegamento

Collegamento 1

Tipo di collegamento	USB
Connettore circolare, LED	No
Tipo di connettore	USB 2.0 Standard-A

Collegamento 2

Tipo di collegamento	USB
Tipo di connettore	USB 2.0 Mini-B

Proprietà del cavo

Numero di conduttori	4 pezzo(i)
Colore della guaina	Grigio
Schermato	Sì
Modello di cavo	Cavo di interconnessione
Diametro del cavo (esterno)	4,5 mm
Lunghezza cavo	1.500 mm
Materiale della guaina	PVC
Idoneità per catena portacavi	No

Dati meccanici

Peso netto	46 g
------------	------

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060313
ECLASS 11.0	27060313
ECLASS 12.0	27060313
ECLASS 13.0	27060313
ECLASS 14.0	27060313
ECLASS 15.0	27060313
ECLASS 16.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121600

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento	USB
Connettore circolare, LED	No
Tipo di connettore	USB 2.0 Standard-A

Collegamento 2

Tipo di collegamento	USB
Tipo di connettore	USB 2.0 Mini-B