

Hoja técnica

Reflector

Código: 50136824

MTKS 12x20M.5

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

Campo de aplicación	Alimentario y farmacéutico
---------------------	----------------------------

Datos mecánicos

Diseño	Rectangular
Tamaño del triple	0,3 mm
Medida de montaje, anchura	17,5 mm
Medida de montaje, altura	31 mm
Medida de montaje, espesor	4 mm
Superficie de reflexión, altura	20 mm
Superficie de reflexión, anchura	12 mm
Material del reflector	Plástico
Material de soporte	Acero inoxidable
Con polarización cambiante	Sí
Estructura de superficie activa	Mikrotriple
Peso neto	10,5 g
Tipo de fijación	Fijación pasante
Compatibilidad de materiales	Alcohol CleanProof+ ECOLAB H2O2

Certificaciones

Índice de protección	IP 65
	IP 67
	IP 69K

Clasificación

Número de arancel	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-40 ... 65 °C
----------------------------------	---------------

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

