

技术数据表

手持式条码阅读器

配件编号: 50141806

IT 1400g PDF-2-USB-KIT



图片可能不同

内容

- 电气连接
- 操作和显示
- 配件




电气连接

连接1

功能	数据接口 维护接口 配置接口
类型	RJ41

引脚 引脚分配

1	屏蔽
2	电缆 ID
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V DC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / 数据 + USB
10	n.c. RS 232 / 数据 - USB



操作和显示

LED	显示	说明
1	绿色, 1闪烁	读取成功
	红色	无阅读结果

配件

连接技术 - 连接单元


配件编号	名称	配件	说明
 50112891	MA 248i Profinet Gateway	模块接口零件	供电电压: 18 ... 30 V 最大电流消耗: 300 mA 接口: PROFINET, RS 232 连接: 6 个 防护等级: IP 65

连接技术 - 连接电缆

配件编号	名称	配件	说明
 50113397	KB JST-HS-300	互连电缆	适合接口: RS 232 连接1: JST ZHR 连接2: Sub-D, 直形, 插头, 9 个引脚 有屏蔽: 是 电缆长度: 300 mm 护套材料: PUR

配件

Y 分配器线路连接技术

	配件编号	名称	配件	说明
	50114517	KB 232-1 IT190x	互连电缆	适合接口: RS 232, TTL 连接1: RJ41 连接2: Sub-D, 直形, 插座, 9 个引脚 连接3: 接头, 可插拔式, 直形, 插座, 2 个引脚 有屏蔽: 是 电缆长度: 3,000 mm 护套材料: PVC

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。