

Fiche technique

Organe de commande

Art. n°: 63000884

AC-LL-R40

Contenu

- Caractéristiques techniques



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Fonctions

Fonctions	Articulation sur galet Montage simple, réglage vertical et axial rapide en un tour de main
-----------	---

Données mécaniques

Dimensions (l x H x L)	14,5 mm x 40 mm
Poids net	50 g
Type de fixation	Fixation traversante
Forme de l'organe de commande	Pair
Domaine d'application, organe de commande	Heavy Duty
Orifices de montage	90° par rapport au sens clé
Matériau	Acier zingué Caoutchouc
Longueur, min.	50 mm
Longueur, max.	103 mm

Classification

Numéro de tarif douanier	85369095
ECLASS 5.1.4	27279216
ECLASS 8.0	27279216
ECLASS 9.0	27272606
ECLASS 10.0	27272606
ECLASS 11.0	27272606
ECLASS 12.0	27272606
ECLASS 13.0	27272606
ECLASS 14.0	27272606
ETIM 5.0	EC001487
ETIM 6.0	EC001487
ETIM 7.0	EC001487
ETIM 8.0	EC001487
ETIM 9.0	EC001487