

技术数据表

无线手持式 2D 条码阅读器

配件编号: 50144031

IT 1472g-2D-2 USB-KIT

内容


- 套件的组成包括
- 技术参数
- 电气连接
- 图示
- 操作和显示
- 配件



图片可能不同



套件的组成包括

	数量	配件编号	名称	配件	说明
  	1	50143595	Base IT 1472g	基站	接口: USB, PS/2, RS 232 蓝牙范围: 2级 蓝牙版本: 4.2 连接1: RJ41 连接2: 插孔 连接3: 蓝牙
	1	50105384	Battery IT-series	电池	供电电压: 3.7 V, DC 电池技术: Lilon 电池存储容量: 2.4 A·h
	1	50114521	KB USB-1 IT190x	互连电缆	适合接口: USB 连接1: RJ41 连接2: USB 有屏蔽: 是 电缆长度: 3,000 mm 护套材料: PVC

技术参数

基础数据

系列	IT147xg
----	---------

读取数据

可读条码类型	2/5隔行扫描码
	Aztec码
	Codabar
	Codablock码
	Code 128
	Code 39
	Code 93
	DotCode
	EAN 8/13码
	EAN Addendum
	GS1 DataBar
	GS1 Databar Expanded
	GS1 Databar Limited
	GS1 Databar Stacked
	GS1 Databar Truncated
	GS1 Databar 全方位
	Maxicode
	Micro PDF码
	Micro QR
	PDF417
	QR编码
	UPC码
	数据矩阵条码

光学数据

读取距离	5 ... 400 mm
光源	LED, 红色
LED 组	1
相机水平分辨率	1,040 px
相机垂直分辨率	720 px
条码对比度(PCS)	35 %
模块大小	0.127 ... 0.508 mm

电气数据

性能数据	
供电电压 U _B	3.7 V, DC
最大功耗	1.8 W
电池技术	Lilon
电池存储容量	2.4 A·h

接口

类型	PS/2, RS 232, USB
RS 232	
功能	过程
USB	
功能	过程

连接

蓝牙范围	2级
蓝牙版本	4.2
连接1	
类型	蓝牙

机械参数

尺寸 (宽 x 高 x 长)	173 mm x 82 mm x 62 mm
外壳材料	塑料
塑料外壳	UL 94-V0
净重	210 g

技术参数

环境数据	
环境温度，工作	0 ... 50 °C
环境温度，储藏	-40 ... 70 °C
相对空气湿度（无冷凝）	0 ... 95 %
读取高度	1.8 m
测量，相对于	混凝土地面
认证	
防护等级	IP 42

分类	
税率编号	84719000
ECLASS 5.1.4	27280103
ECLASS 8.0	27280103
ECLASS 9.0	27280103
ECLASS 10.0	27280103
ECLASS 11.0	27280103
ECLASS 12.0	27280103
ECLASS 13.0	27280103
ECLASS 14.0	27280103
ECLASS 15.0	27280103
ECLASS 16.0	27280103
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002999
ETIM 8.0	EC002999
ETIM 9.0	EC002999
ETIM 10.0	EC002999
UNSPSC 26.08	43211701

电气连接

连接1	
功能	数据接口
	配置接口
类型	蓝牙

图示

典型读取特性

	A [mil]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
Code 39	5	0,127	20	205
UPC/EAN 13	13	0,33	18	400
PDF 417	6,7	0,169	15	185
Data Matrix Code	10	0,254	10	165
QR Code	20	0,508	5	325

- A

模块大小 [mil]
- B

模块大小 [mm]
- C

最小 [mm]
- D

最大 [mm]
- 请注意! 请注意下列读取距离提示。

操作和显示

LED	显示	说明
1	红色, 长亮	低电量
	绿色, 1 闪烁	读取成功
	红色, 闪烁	通信错误

配件


连接技术 - 连接单元

配件编号	名称	配件	说明
	50112891 MA 248i Profinet Gateway	模块接口零件	供电电压: 18 ... 30 V, DC 最大电流消耗: 300 mA 接口: RS 232, PROFINET 连接: 6 个 防护等级: IP 65

连接技术 - 连接电缆

配件编号	名称	配件	说明
	50113397 KB JST-HS-300	互连电缆	应用: 耐化学品 适合接口: RS 232 连接1: JST ZHR 连接2: Sub-D, 直形, 插头, 9 个引脚 有屏蔽: 是 电缆长度: 300 mm 护套材料: PUR

Y 分配器线路连接技术

配件编号	名称	配件	说明
	50114517 KB 232-1 IT190x	互连电缆	适合接口: RS 232, TTL 连接1: RJ41 连接2: Sub-D, 直形, 插座, 9 个引脚 连接3: 接头, 可插拔式, 直形, 插座, 2 个引脚 有屏蔽: 是 电缆长度: 3,000 mm 护套材料: PVC

电源件

配件编号	名称	配件	说明
	50114525 * NT f. IT 1900+Base-EU	电源件	电源装置类型: 即插即用式电源 输出: 5 V DC, 1 A 输入: 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz

* 必需的附件, 请单独订购

配件

注意



🔗 所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。