

Scheda tecnica dati

Riflettore

Cod. art.: 50134985

MTKS 20x30.1

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare

Dati tecnici

Dati meccanici

Forma costruttiva	Rettangolare
Dimensioni triple	1 mm
Misura di montaggio, larghezza	20,5 mm
Misura di montaggio, altezza	43 mm
Misura di montaggio, spessore	3,5 mm
Superficie riflettente, altezza	28,5 mm
Superficie riflettente, larghezza	18,5 mm
Materiale del riflettore	Plastica
Materiale del supporto	Plastica
Con cambio di polarizzazione	Sì
Denominazione chimica, materiale del riflettore	PMMA
Struttura della superficie attiva	Triple
Peso netto	2 g
Tipo di fissaggio	Adesivo
	Fissaggio passante

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 65 °C

Certificazioni

Grado di protezione IP 67

Classificazione

Voce tariffaria doganale	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

