

## Hoja técnica


### Cable adaptador

Código: 50110677

KB-RS232-USB

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos básicos

Apropiado para interfaz	RS 232
	USB

### Conexión

#### Conexión 1

Tipo de conexión	Sub-D
Conector redondo, LED	No
Tipo	Conector macho
Número de polos	9 polos
Versión	Axial

#### Conexión 2

Tipo de conexión	USB
Tipo de conector	USB 1.1 Standard-A

#### Propiedades de cable

Número de conductores	4 Unidad(es)
Color de cubierta	Negro
Apantallado	Sí
Versión de cable	Cable de interconexión
Diámetro de cable (externo)	5 mm
Longitud de cable	1.000 mm
Material de cubierta	PVC
Aptitud para cadena de arrastre	No

### Clasificación

Número de arancel	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060313
ECLASS 11.0	27060313
ECLASS 12.0	27060313
ECLASS 13.0	27060313
ECLASS 14.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

## Conexión eléctrica

### Conexión 1

Tipo de conexión	Sub-D
Conector redondo, LED	No
Tipo	Conector macho
Número de polos	9 polos
Versión	Axial

### Conexión 2

Tipo de conexión	USB
Tipo de conector	USB 1.1 Standard-A