

Technisch gegevensblad

Commandogever

Art.-nr.: 50149356

CD-B2-Z-C01



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Bedradingsschema's
- Toebehoren




Technische gegevens

Basisgegevens	
Type	Display- / commandogever (niet veilig)
Functies	
Functies	Afmetingen en design identiek met vergrendelingen uit de serie L250 Beveiligde schroefbevestiging
Elektrische gegevens	
Contactuitrustig	2NO
Schakelstroom door taster	0 ... 550 mA
Stroombelasting, max.	1 A
Prestatiegegevens	
Voedingsspanning U _B	24 V, DC, 10 %
Nominale isolatiespanning	1,5 kV AC/DC
Aansluiting	
Aantal aansluitingen	1 St.
Aansluiting 1	
Functie	Contactaansluiting
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	RVS
Aantal polen	8 -polig
Mechanische gegevens	
Afmeting (b x h x l)	40 mm x 40 mm x 128 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Behuizing kunststof	Glasvezelversterkt, zelf blussend, stootbestending
Nettogewicht	245 g
Kleur behuizing	grijs
Type bevestiging	Doorgaande bevestiging Wandbevestiging
Type kabelinvoer	M12
Mechanische levensduur	1.000.000 Bedieningscycli, IEC 60947-5-1
Type bediening	Sensor, wit / sensor, blauw
Materiaal taster	Kunststof
Bediening en display	
Type weergave	Lamp brandt permanent LED
Bedieningselementen	2 Commandogevers (push button blauw, push button wit)
Omgevingsgegevens	
Omgevingstemperatuur bedrijf	-25 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag	-25 ... 70 °C
Certificeringen	
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsgraad	III
Classificatie	
Douanetariefnummer	85369095
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27371246
ECLASS 11.0	27371246
ECLASS 12.0	27371246
ECLASS 13.0	27371246
ECLASS 14.0	27371246
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

Maattekeningen

Alle maten in millimeter




Elektrische aansluiting


Aansluiting 1

Functie	Contactaansluiting
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	RVS
Aantal polen	8 -polig
Codering	A-gecodeerd

Pin	Pintoewijzing
1	NO(1+2)
2	NO(2)
3	LED(1+2)
4	NO(1)
5	n.c.
6	LED(1)
7	n.c.
8	LED(2)



Bedradingsschema's



Toebehoren

Aansluittechniek - aansluitkabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50135121	KD U-M12-8A-P1-020	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 8 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 2.000 mm Materiaal mantel: PUR
	50135122	KD U-M12-8A-P1-050	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 8 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 5.000 mm Materiaal mantel: PUR
	50135123	KD U-M12-8A-P1-100	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 8 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 10.000 mm Materiaal mantel: PUR

Opmerking



Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.