


Technisch gegevensblad Verbindingskabel

Art.-nr.: 50103412

KB RS232/PIN9 IT4xxx

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor interface	RS 232
-------------------------	--------

Aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Sub-D
Type	female
Aantal polen	9 -polig
Uitvoering	axiaal

Aansluiting 2

Type aansluiting	RJ41
------------------	------

Kabeleigenschappen

Aantal aders	10 St.
Kleur mantel	zwart
Afgeschermd	Ja
Kabeluitvoering	Spiraalkabel
Kabeldiameter (uitwendig)	5 mm
Kabellengte	2.300 mm
Materiaal mantel	PVC

Classificatie

Douanetariefnummer	85444210
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Sub-D
Type	female
Aantal polen	9 -polig
Uitvoering	axiaal

Aansluiting 2

Type aansluiting	RJ41
------------------	------